

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7145.735

Apparathyll, 19"-utbygging

Stat: 26.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7145.735 - Apparathyll, 19"-utbygging Skap med L-profilskinner foran og bak

Tilbyr flere innhektingspunkter slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel, etterutrustning til uttrekk med teleskopskinner er mulig, belastning: 50 kg.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | DK 7145.735 |
| Produktbeskrivelse | Apparathyllene har, avhengig av dybden, flere innhektingspunkter, slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel innenfor bestemte grenser. Alle apparathyller som er montert på denne måten kan endres til fullt uttrekk. Til dette fastskrus teleskopskinnene i stedet for avstandsboltene. |
| Anvendelsesområder | For montasje på to 19"-montasjenivåer For ettermontering av beholdningsartikler TS |
| Materiale | Stålplate |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell |
| Distance between mounting levels | 548 mm 648 mm 698 mm |
| Belastning | 50 kg flatebelastning |
| Henvisning | For TS: Hvis L-formede profilskinner settes inn i nettverksskap basert på TS, er adapteren 7827.300 nødvendig For TS 19"-profil: Med montasjesettet, dybdevariabel 7063.850 er fleksibel montasje mellom to L-formede profilskinner direkte på 19"-profilen mulig |
| Dimensjoner | Bredde: 409 mm Dybde: 700 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettvekt | 3,57 kg |
| Bruttvekt | 3,77 kg |

Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | DK Apparathyller, BxD: 409x700 mm, 50 kg, nivå-avstand: variable, dybdevariabel på to 482.6 mm (19")-montasjenivåer, RAL 7035 |