

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7145.735

Apparathyll, 19"-utbygging

Stat: 06.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7145.735 - Apparathyll, 19"-utbygging Skap med L-profilskinner foran og bak

Tilbyr flere innhektingspunkter slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel, etterutrustning til uttrekk med teleskopskinner er mulig, belastning: 50 kg.

Funksjoner

Art.nr	DK 7145.735
Produktbeskrivelse	Apparathyllene har, avhengig av dybden, flere innhektingspunkter, slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel innenfor bestemte grenser. Alle apparathyller som er montert på denne måten kan endres til fullt uttrekk. Til dette fastskrus teleskopskinnene i stedet for avstandsboltene.
Anvendelsesområder	For montasje på to 19"-montasjenivåer For ettermontering av beholdningsartikler TS
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Distance between mounting levels	548 mm 648 mm 698 mm
Belastning	50 kg flatebelastning
Henvisning	For TS: Hvis L-formede profilskinner settes inn i nettverksskap basert på TS, er adapteren 7827.300 nødvendig For TS 19"-profil: Med montasjesettet, dybdevariabel 7063.850 er fleksibel montasje mellom to L-formede profilskinner direkte på 19"-profilen mulig
Dimensjoner	Bredde: 409 mm Dybde: 700 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,57 kg
Bruttovekt	3,77 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Apparathyller, BxD: 409x700 mm, 50 kg, nivå-avstand: variable, dybdevariabel på to 482.6 mm (19")-montasjenivåer, RAL 7035