


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.560 Kabelbærer

Stat: 14.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.560 - Kabelbærer hengslet, med knekkbeskyttelse og hurtigkobling

Med bevegelige kjedeledd for knekkfri kabelføring i mellomdelen, festet kan løsnes på begge sider med hurtigforbindere.



Funksjoner

Art.nr	DK 7163.560
Produktbeskrivelse	For sikker føring av tilkoblingskablene fra apparathyller til festepunktet med teleskoputtrekk. Knekkfri kabelføring i mellomdelen ved hjelp av bevegelige kjedeledd. Kan løsnes på begge siden med hurtigforbinder.
Materiale	Stålplate, forsinket. Mellomdel: Plast
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	Maks. apparathylledybde = skapdybde - 200 mm
Passer for	Dybde: ≤ 600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,55 kg
Bruttovekt	0,712 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklartert
Tolltariffnummer	73269098

Funksjoner

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	DK Kabelbærer hengslet, med knekkbeskyttelse og hurtigkobling, for D: ≤ 600 mm, maks. apparathylledybde = skapdybde-200 mm
