

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7218.035

Føringsbøyle, kunststoff

Stat: 25.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7218.035 - Føringsbøyle, kunststoff

For fleksibel kabelføring, to materialer, tre målvarianter, montering på 19" (482,6 mm)-skap og -svingrammeprofil, på patch-paneler, på datarack samt komponenter i 25 mm DIN-hullraster.

Funksjoner

Art.nr	DK 7218.035
Utførelse	Polyamid: Trinnløst justerbare monteringsmuligheter ved hjelp av en lang utsparing. Føringsbøylen DK 7218.035 kan også benyttes på 1 U patch-paneler.
Produktbeskrivelse	For fleksibel kabelgjennomføring, i to forskjellige materialer og målvarianter. Mulighet for montering på 482,6 mm (19")-skap og -svingrammeprofil på datafordeler, på alle patch-paneler, på datarack samt alle komponenter i 25 mm DIN-hullraster.
Materiale	polyamid
Farge	RAL 7035
Dimensjoner	Høyde: 44 mm Dybde: 70 mm
Passer for	Bredde: 482,6 mm
Passer for bredde	482,6 mm
Pakkeenhet	10 stk.
Nettovekt	0.18
Bruttovekt	0.189
Tolltariffnummer	39269097
EAN	4028177167018
ECLASS 8.0	27400604