

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7228.035

Føringsbøyle, kunststoff

Stat: 16.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7228.035 - Føringsbøyle, kunststoff

For fleksibel kabelføring, to materialer, tre målvarianter, montering på 19" (482,6 mm)-skap og -svingrammeprofil, på patch-paneler, på datarack samt komponenter i 25 mm DIN-hullraster.

Funksjoner

Art.nr	DK 7228.035
Utførelse	Polykarbonat: Variabel montasjemulighet. På feste 45° kan kabelføringsbøylen festes på et 1 HE-panel.
Produktbeskrivelse	For fleksibel kabelgjennomføring, i to forskjellige materialer og målvarianter. Mulighet for montering på 482,6 mm (19")-skap og -svingrammeprofil på datafordeler, på alle patch-paneler, på datarack samt alle komponenter i 25 mm DIN-hullraster.
Materiale	Polykarbonat
Farge	RAL 7035
Dimensjoner	Høyde: 50 mm Dybde: 95 mm
Passer for	Bredde: 482,6 mm
Passer for bredde	482,6 mm
Pakkeenhet	10 stk.
Nettvekt	0.23
Bruttvekt	0.291
Tolltariffnummer	39269097
EAN	4028177167032
ECLASS 8.0	27400604