

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7240.201 Stikkontaktlist

Stat: 02.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7240.201 - Stikkontaktlist for IEC plugg

Stikkontaktlist i ulike utførelser for å feste i rammer, veggfordelerskap, DK på tvers eller 482,6 mm (19")-nivå.



## Funksjoner

Art.nr	DK 7240.201
Produktbeskrivelse	<p>Stikkontaktlistene kan leveres i forskjellige landsvarianter med forskjellige funksjonselementer. Det ble lagt spesielt vekt på en praktisk og universal montering: Med en vinkel som kan monteres i fire posisjoner oppnås variable monteringsmuligheter. På denne måten kan f.eks. den 482 mm lange stikkontaktlisten valgfritt monteres på 482,6 mm (19") profilskinner, på 19" montasjerammer, på kapslingsrammen eller i det bakre området til veggfordeleren. Stikkontaktlistene som er lenger enn 482 mm kan kun monteres på kapslingsrammen. Stikkontaktlisten kan monteres på alle profiler med 25 mm hullraster uten ekstra festetilbehør. Det gjør valget mye lettere, det gir ekstra fleksibilitet og sparer dessuten lagerhold. Man har også tenkt på kabelføringen til tilførselsledningen, ved montering i 482,6 mm (19")-profilen er det nok plass til å føre tilførselsledningen uten knekk mellom stikkontaktlisten og profilskinnen. Ved plassering av de jordede stikkontaktene i 45°-vinkelen, kan vinkelkontakter benyttes uten problemer.</p>
Fordeler	<p>Praktisk og universelt feste Fleksibilitet sparer lagerhold I 19" (482,6 mm)-profilen er det nok plass for å føre tilførselsledningen uten knekk mellom stikkontaktlist og profilskinne</p>

# Funksjoner

Materiale	Aluminiumsprofil, natur eloksert Stikkontaktinnsatser: Polykarbonat
Leveringsomfang	Stikkontaktlist 2 montasjevinkler Inkl. festemateriell Integrert finsikring 5 x 20 mm (10 A) Uten tilkoblingskabel, må fremskaffes av kunden
Utførelse	Med apparatinnang
Stikkontakter	9 x Kontakt C13
Dimensjoner	Høyde: 44 mm Dybde: 44 mm Lengde: 482,6 mm
Lengde tilkoblingskabel	2 m
Tilkoblingskabel (type)	H05VV-F3G1,5
Monteringsmål	452,5 mm
Toleranse monteringsmål	25 mm
Måledriftsspenning	250 V AC, 50 Hz
Nytte-/kjøleeffekt	250 V AC, 50 Hz
Merkestrøm (maks.)	10 A
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	IEC 60320: C14
Monteringsmuligheter	Komponenter med 25 mm-raster IT veggfordeler, bak, på tvers (hvis tilstrekkelig bred) Skaprammer 482,6 mm (19")-nivå
Henvisning	En laststrøm-reserve for forebygging av feilutløsninger på grunn av innkoblingsstrømtoffer anbefales avhengig av brukssituasjonen Montasjeavstand er variabel i et område på 25 mm, angitt i målet midt i hullet – midt i hullet på montasjevinkelen
Normer	Stikkontakter: DIN VDE 0620-1
Farge stikkkontakthus	Svart
Pakkeenhet	1 stk.

# Funksjoner

---

Nettovekt	0,54 kg
Bruttovekt	0,61 kg
Tolltariffnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK Stikkontaktlister, IEC 320 stikkontakt C13, 9 stikkontakter, 250 V, 10 A, LHD: 482,6x44x44 mm, for IEC 320 plugg

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring