

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.280 Stikkontaktlist

Stat: 18.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.280 - Stikkontaktlist i aluminiumskanalen

Stikkontaktlistene i aluminiumskanalen, kan leveres i forskjellige lengder med forskjellige funksjonselementer, forskjellige festemuligheter.



Funksjoner

Art.nr	DK 7240.280
Utførelse	Med FI-beskyttelse
Produktbeskrivelse	<p>Stikkontaktlistene kan leveres i forskjellige landsvarianter med forskjellige funksjonselementer. Det ble lagt spesielt vekt på en praktisk og universal montering: Med en vinkel som kan monteres i fire posisjoner oppnås variable monteringsmuligheter. På denne måten kan f.eks. den 482 mm lange stikkontaktlisten valgfritt monteres på 482,6 mm (19") profilskinner, på 19" montasjerammer, på kapslingsrammen eller i det bakre området til veggfordeleren. Stikkontaktlistene som er lenger enn 482 mm kan kun monteres på kapslingsrammen. Stikkontaktlisten kan monteres på alle profiler med 25 mm hullraster uten ekstra festetilbehør. Det gjør valget mye lettere, det gir ekstra fleksibilitet og sparer dessuten lagerhold. Man har også tenkt på kabelføringen til tilførselsledningen, ved montering i 482,6 mm (19")-profilen er det nok plass til å føre tilførselsledningen uten knekk mellom stikkontaktlisten og profilskinnen. Ved plassering av de jordede stikkontaktene i 45°-vinkelen, kan vinkelkontakter benyttes uten problemer.</p>
Materiale	Aluminiumsprofil, natur eloksert Stikkontaktinnsatser: Polykarbonat

Funksjoner

Leveringsomfang	Stikkontaktlist 2 montasjevinkler Inkl. festemateriell Inkl. tilkoblingskabel, uten plugg, 2 m, H05VV-F3G1,5
Utførelse	Med jordfeilbryter, 0,03 A, 2-pol, type A
Stikkontakter	5 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Dimensjoner	Høyde: 44 mm Dybde: 44 mm Lengde: 482,6 mm
Lengde tilkoblingskabel	2 m
Tilkoblingskabel (type)	H05VV-F3G1,5
Monteringsmål	452,5 mm
Toleranse monteringsmål	25 mm
Måledriftsspenning	250 V AC, 50 Hz
Nytte-/kjøleeffekt	250 V AC, 50 Hz
Merkestrøm (maks.)	16 A
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Endehylser
Monteringsmuligheter	Komponenter med 25 mm-raster Skaprammer IT veggfordeler, bak, på tvers (hvis tilstrekkelig bred) 482,6 mm (19")-nivå
Henvisning	En laststrøm-reserve for forebygging av feilutløsninger på grunn av innkoblingsstrømtopper anbefales avhengig av brukssituasjonen Montasjeavstand er variabel i et område på 25 mm, angitt i målet midt i hullet – midt i hullet på montasjevinkelen
Normer	DIN 49 440-1
Farge stikkontaktus	grå
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1 kg
Bruttvekt	1,054 kg
Tolltariffnummer	85366990

Funksjoner

ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK Stikkontaktlist, CEE 7/3 (type F), 5 stikkontakter, 250 V, 16 A, LHD: 482,6x44x44 mm, med jordfeilbryter

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------