

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.301 Stikkontaktlist

Stat: 04.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.301 - Stikkontaktlist med energimåler

For måling av strømforbruket til de tilkoblede forbrukerne, kontakter: "Schuko", forskjellige monteringsmuligheter.

Funksjoner

Art.nr	DK 7240.301
Produktbeskrivelse	Stikkontaktlisten 7x CEE 7/3 (type F - stikkontakt) med integrert display måler energiforbruket til alle forbrukere som er tilkoblet. Den 482,6 mm (19") lange stikkontaktlisten kan valgfritt monteres på 19"-montasjeramme, på kapslingsrammen eller i det bakre området til veggfordeleren. Montasjevinkelen kan monteres i fire forskjellige posisjoner og gir en variabel montasje. Stikkontaktlisten kan monteres på alle profiler med 25 mm hullraster uten ekstra festetilbehør.
Fordeler	Målenøyaktighet på $\pm 5\%$
Virkemåte	Måling av strøm, spenning, frekvens, realeffekt, realenergi og faseforskyving
Materiale	Aluminiumsprofil, natur eloksert Stikkontaktinnsatser: Polykarbonat
Leveringsomfang	Stikkontaktlist 2 montasjevinkler Festemateriell Bruksanvisning Med 3 m tilkoblingskabel (endehylser)
Utførelse	Mit Display
Stikkontakter	7 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Dimensjoner	Høyde: 45 mm Dybde: 50 mm Lengde: 482,6 mm
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingskabel (type)	H05VV-F3G1,5 med endehylser
Monteringsmål	464,1 mm

Funksjoner

Måledriftsspenning	230 V AC, 50 Hz
Nytte-/kjøleeffekt	230 V AC, 50 Hz
Merkestrøm (maks.)	16 A
Monteringsmuligheter	Komponenter med 25 mm-raster 482,6 mm (19")-nivå Skaprammer IT veggfordeler, bak, på tvers (hvis tilstrekkelig bred)
Farge stikkontaktus	RAL 7035
Driftstemperaturområde	5 °C...45 °C
Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)	10 %...80 %
Lagringstemperaturområde	-15 °C...60 °C
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,88 kg
Bruttovekt	1,08 kg
Tolltariffnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK Stikkontaktlister, CEE 7/3 (type F), 7 stikkontakter, 230 V (AC), 16 A, LHD: 482,6x45x50 mm, med display

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------