

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7242.005

Fiberoptisk skjøteboks, kan justeres i dybden

Stat: 09.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7242.005 - Fiberoptisk skjøteboks, kan justeres i dybden

Brukes for montering av skjøtekassetter.



Funksjoner

Art.nr	DK 7242.005
Produktbeskrivelse	Skjøteboksen 19" har plass til skjøtekassetter og kan monteres i hver nettverksfordeler med 19"-montering og brukes som fiberoptisk avslutning hhv. fiberoptisk fordeler. Den variable kassettmonteringen gjør at alle vanlige skjøtekassetter monteres slik at de ikke vrir. Det bakre området på skjøtekassetten er helt åpent for kabelinnføring, og en gummiklemprofil tjener som støvbeskyttelse. De fiberoptiske kablene kan festes med kabelstrips eller kabelklemmer. Skjøteboksen kan justeres trinnløst i dybden inntil 100 mm innenfor 19"-flensen. Dessuten kan skjøteboksen tas komplett ut av 19"-patchepanel. To strekkavlastningsklemmer samt kabelføringsklips for fiberoppkveiling gir en systemriktig løsning for all fiberoptisk kabelføring.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skjøteboks Kabelføringsklips Kassettafdekning Festetilbehør for patch-panel
Number of splicing cassettes max	4
Henvisning	Leveres uten patch-paneler og skjøtekassetter

Funksjoner

Innbyggingsdybde	302 mm
Høydeenheter	2 HE
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3.926
Bruttovekt	4.126
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177167117
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113