

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7264.035

Apparathyller for rammemontering

Stat: 09.07.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7264.035 - Apparathyller for rammemontering

For rammemontering, for montering i skap uten 19" (482,6 mm)-montering, skapbredde: 600 og 800 mm, belastning: 50 kg / 100 kg.

Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 7264.035
Utførelse	uventilert
Produktbeskrivelse	For feste av ramme, for montering i skap uten 482,6 mm (19")-montering.
Fordeler	Montasjebolter hhv. montasjeskinner kan monteres i skapdybden i 25 mm raster Ferdige montasjeutsparinger for håndtak
Anvendelsesområder	For montering i skap uten 19" (482,6 mm)-montering
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Apparathyll, ventilert
Monteringsmuligheter	Fast montering: Apparathyller, 50 kg med festebolter på montasjeskinner Fast montering: Apparathyller, 100 kg med festeskiner på montasjeskinner Dybdevariabel: Apparatbunn med teleskopskinner på montasjehasset
Belastning	50 kg flatebelastning
Montasjetips	For innvendig montasjenivå trengs i tillegg to systemchassis
Henvisning	Maks. apparathylledybde = skapdybde 100 - mm
Dimensjoner	Bredde: 471 mm Høyde: 29 mm Dybde: 400 mm

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX VX IT TS IT Bredde: 600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2.679
Bruttovekt	2.879
Tolltariffnummer	94039910
EAN	4028177165878
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261