

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7283.035

## Skuff

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7283.035 - Skuff for 19" (482,6 mm)-montasjenivå

For feste på profilskiner i front, 19" (482,6 mm). Med avdekning og teleskopskinner for plassering av stykkelister, driftshåndbøker og mindre ting.



## Funksjoner

Art.nr	DK 7283.035
Produktbeskrivelse	For feste på profilskiner i front, 19" (482,6 mm). Med avdekning og teleskopskinner for plassering av stykkelister, driftshåndbøker og mindre ting. Den lille utførelsen til 2 HE-variantene egner seg også for montering inne i en svingramme.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplett montert Sikkerhetslås 12321
Lysåpning dybde	419 mm
Lysåpning bredde	411 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	7,756 kg
Bruttovekt	8,164 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	31,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910

# Funksjoner

---

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Skuff, 3 HE, for 482.6 mm (19")-montasjenivå, innbyggingsdybde: 427 mm

---