

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7297.000

## Andre montasjenivå

Stat: 15.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7297.000 - Andre montasjenivå for datarack

For montering av 19" (482,6 mm)-nettverkskomponenter eller for feste av apparathyller, glideskinner og teleskopskinner.



## Funksjoner

Art.nr	DK 7297.000
Produktbeskrivelse	For montering av 482,6 mm (19")-nettverkskomponenter eller for feste av apparathyller, glideskinner og teleskopskinner. 482,6 mm (19")-profilhull i fronten, hullsenteravstand 465 mm, 470 mm på baksiden, avstemt i forhold til montering av patch-paneler og kabelføringskinner. Montasjenivået kan plasseres i et 50 mm raster. Minimal nivåavstand 150 mm, maks. nivåavstand 350 mm.
Materiale	Stålplate, 2 mm
Overflate	Lakkert
Farge	Profilramme: RAL 7035 Panel: RAL 5018
Leveringsomfang	Vridningsstabil profilramme med 19" (482,6 mm)-hulling Monteringstilbehør
Monatsjemål	Installation depth for components: 482,6 mm Montasjebredde for komponenter: 19"
Høydeenheter	36 HE
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	12,028 kg
Bruttovekt	12,661 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	48,2 kg CO2 eq (Cat B)

# Funksjoner

---

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Andre montasjenivå, 36 HE, 482.6 mm (19"), for Data Rack