

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7338.321 Utvidelsesenhhet

Stat: 04.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7338.321 - Utvidelsesenheter DET-AC III Slave

I kombinasjon med DET-AC III Slave-anlegget kan inntil fem rekkemonterte skap slukkes.



Funksjoner

Art.nr	DK 7338.321
Produktbeskrivelse	Utvidelsesenheter til DET-AC III Master inneholder en slukkeenhet til. I tillegg til DET-AC III Master-enheten blir det for hvert ytterligere rekkemontert skap brukt en DET-AC III Slave-enhet for styring av slukkemiddelet for tilsvarende skap. Deteksjonen, også ved rekkemontering av flere skap, skjer via DET-AC III Master-anlegget. Når en hovedalarm blir varslet, utløser DET-AC III Master slukkingen på alle anleggene samtidig.
Fordeler	Innovativ slukkegass FK 5-1-12: klimavennlig, ukritisk for IT-komponenter, ikke-ledende 19"-innskyving med kun 1 HE Testet av VdS Schadenverhütung GmbH CAN-bus grensesnitt til CMC III overvåkingssystem Slukker i forbindelse med DET-AC III Master opp til fem rack i en skaprekke Kan brukes i kombinasjon med EFD III Potensialfrie releutganger (for-/hovedalarm/fellesfeil)
Tekniske data	Slukkemiddelutslipp vha. drivgasspatron, integrert elektrisk utløsingssenheter Integrert slukkemiddelovervåking (indikering av > 15 % svinn)
Materiale	Stålplate

Funksjoner

Farge	Skap: RAL 7035 Front: RAL 9005
Slukkemiddel	Type: FK 5-1-12 Fyllemengde: 1,8 l
Tank	Materiale: Aluminium Volum: 2 l
Grensesnitt	4 x/3 x reléutganger for alarm og feil (klemmer/RJ12-kontakter) 1 x/1 x inngang for dørkontaktbryter (klemme/RJ12-kontakt) 2 x CAN-tilkobling sammenkobling Master-Slave 2x tilkobling (ekstern alarmering/manuelt setpunkt) 1 x spenningsutgang for DET-AC Slave III (24 V DC maks 500 mA) 1 x USB 2 x CAN-bussgrensesnitt for CMC III (maks. 16 til PU/4 til PU Compact)
Avbruddsfri nettstrømdrift	ca. 4 t
Henvisning	Anlegget er kun beregnet for bruk i lukkede skapsystemer hvor man ikke har adgang, og som har maksimalt volum på 2,8 m ³ .
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Høyde: 44 mm Dybde: 660 mm
Driftstemperaturområde	10 °C...40 °C
Lagringstemperaturområde	-20 °C...65 °C
Lagringstemperaturområde batterier	-15 °C...40 °C
Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)	96 %
Måledriftsspenning	24 V (DC)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	19 kg
Bruttovekt	19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	72,8 kg CO ₂ eq (Cat B)

Funksjoner

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	84248970
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104
Produktbeskrivelse	DK DET-AC III slave, BHD: 482,6x1 HEx660 mm, 24 V DC

Godkjenninger

Sertifikater	VDS
Forklaringer	Samsvarserklæring