


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7396.000 Datarack

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7396.000 - Datarack

Datarack for optimal tilgjengelighet fra alle sider ved montering og installasjon og stor bevegelighet ved bruk av doble trinser.



Funksjoner

Art.nr	DK 7396.000
Materiale	Profilramme, sokkel: Stålplate Føtter: Støpt sink
General colour	RAL 7035
Farge	Profilramme, sokkel: RAL 7035 Paneller, føtter: RAL 5018
Leveringsomfang	Vridningsstabil profilramme med 19" (482,6 mm)-hulling Stabil sokkel med integrerte føtter med mulighet for montering i bunn uten fotpaneller Monteringstilbehør
Dimensjoner	Bredde: 550 mm Høyde: 1.722 mm Dybde: 750 mm
Høydeenheter	36 HE
Høydeenheter	36 HE
Avstand til det andre montasjenivået, 50 mm ramme	150 - 350 mm

Funksjoner

Rastermål mellom montasjenivåene	50 mm
Belastning til 19"-nivåene	1 500 N
Henvisning	Bestill andre montasjenivå separat
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	15,1 kg
Bruttovekt	18,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	71,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Produktbeskrivelse	DK Fordelerramme Datarack, BHD: 550x1721,8x750 mm, 36 HE, RAL 7035