

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7401.000

Dybdestag

Stat: 04.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7401.000 - Dybdestag for datarack

For montering og stabilisering av to 19" (482,6 mm)-montasjenivåer i datarack, kan justeres i lengden.

Funksjoner

Art.nr	DK 7401.000
Produktbeskrivelse	For montering og stabilisering av to 482,6 mm (19")-montasjenivåer i datarack. Dybdestagene kan justeres i lengden, avstandene 250, 300 og 350 mm kan stilles inn for montasjenivåene.
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monatsjemål	Installation depth for components: 482,6 mm Montasjebredde for komponenter: 19"
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	0,76 kg
Bruttovekt	0,906 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Dybdestag