

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7451.000

Fiberoptiske småfordelerskap

Stat: 04.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7451.000 - Fiberoptiske småfordelerskap med montasjeplate og skjøtekassettfeste

Fiberoptiske småfordelerskap i glassfiberforsterket polykarbonat med montasjeplate og PG-nipler. Kapslingsklasse IP 66.



Funksjoner

Art.nr	DK 7451.000
Fordeler	Montasjeplate med variabelt feste for inntil to skjøtekassetter (kassettbredde kan variere fra 92 til 120 mm) og integrert vridningsbeskyttelse Skilleplate med kamlist for kabeloppsamling, for avdekning av skjøtekassetten og for feste av 2 patch-paneler Kabelinnføring via svekkede utsparinger ved hjelp av kabelforskruing (2 x 22,5 mm og 12 x 12,5 mm)
Materiale	Kapsling med deksel: glassfiberforsterket polykarbonat Lokkskruer: polyamid Isolasjonspropper: polyamid Innskummet PU-pakning
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med svekkinger for kabelnipler Hengslet deksel med pakning 2 lokkskruer, kan plomberes Isolasjonspropper for veggfeste Montasjeplate Skilleplate 12 kabelnipler M12 x 1,5 1 kabelnippel M20 x 1,5

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 180 mm Høyde: 254 mm Dybde: 90 mm
Maks. antall fibre ved bruk av patch-paneler	24
Grunnmateriale	Polykarbonat
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,52 kg
Bruttovekt	1,76 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	DK Fiberoptiske småfordelerskap, BHD: 180x254x90 mm,, max. 24 fibre, med montasjeplate, og skjøtekassettfeste