

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.300

Energy-Box, 19" (482,6 mm)

Stat: 13.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.300 - Energy-Box, 19" (482,6 mm) uttrekkbar

Beregnet for feste av likestrøm- og vekselstrømkomponenter, uttrekkbar komponentfront for optimal tilgang til kablingsrommet ovenfra og nedenfra.

Funksjoner

Art.nr	DK 7480.300
Produktbeskrivelse	DIN-skinne som kan justeres i dybden for "Snap-in" feste av innbyggingsapparater iht. DIN 43 880 i byggestørrelsene 1 – 3 (f.eks. for feste av innbyggingsstikkontakter, sikringer osv. eller hele installasjonsgrupper. Kabeloppsamling bak. To strømfordelingsskinner med tilkoblingsklemmer på isolert sokkel. Plastdeksel med avdekning av åpne felt. Maksimal monteringskapasitet = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Kapslingshøyde: 3 HE. Kapslingsdybde: 223 mm. Maks. uttrekksmål: 220 mm. Tilkoblingsklemmer: 4 klemmer 35 mm ² , 18 klemmer 16 mm ² (per skinne).
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Energi-boks med blindavdekninger i plast. Tilkoblingsklemme 18 tilkoblingsklemmer, 16 mm ² 4 zacisków przyłączeniowych, 35 mm ² Strekkavlastning Merkelappremser Børstelist
Maks. delingsenheter à 18 mm	22
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Dybde: 220 mm
Høydeenheter	3 HE
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6,1 kg
Bruttovekt	6,14 kg
Tolltariffnummer	94032080

Funksjoner

ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268
Produktbeskrivelse	DK Energy-Box, 482.6 mm (19"), uttrekkbar
