

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000

VerticalBox

Stat: 11.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

Kompakt 19"-kapsling for små nettverk, kan brukes som veggskap, underbordskap eller bordskap.



Funksjoner

Art.nr	DK 7501.000
Produktbeskrivelse	Kompakt 19"-kapsling for små nettverk.
Fordeler	Kan brukes som veggskap, underbordskap eller bordskap Fri tilgang for innvendig utbygging av tre sider Passiv lufting gjennom lufteslisser Bakvegg klargjort for viftefeste Dørhengsling kan velges fritt Plassbesparende, vertikalt sidefeste for 19" utbyggingselementer
Materiale	Stålplate Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med dør med vindu Sidevegger (1 x fastmontert, 1 x plugget) med lufteslisser Svekkinger for kabelinnføring i tak og bunn Bakvegg plugget, med svekkinger for kabelinnføring og viftefeste 19"-festenivå, 5 HE, horisontal foran og bak, dybdevariabel, nivåavstand 434 – 489 mm Sikkerhetslås 12321 på dør, side- og bakvegg 4 plastføtter, selvklebende
Høydeenheter	5 HE

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 540 mm Dybde: 600 mm
Montasjehøyde for komponenter	5 HE
Grunnmateriale	Stålplate
Belastning	250 N
Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap	250 N
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	16,188 kg
Bruttovekt	17,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	DK VerticalBox, kompakt 19" kapsling for små nettverk, med ventilasjonsåpninger for passiv ventilasjon, 5 HE, BxHxD: 300x540x600 mm

Godkjenninger

Forklaringer

Produsenterklæring