

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000 VerticalBox

Stat: 08.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

Kompakt 19"-kapsling for små nettverk, kan brukes som veggskap, underbordskap eller bordskap.



Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Art.nr | DK 7501.000 |
| Produktbeskrivelse | Kompakt 19"-kapsling for små nettverk. |
| Fordeler | Kan brukes som veggskap, underbordskap eller bordskap Fri tilgang for innvendig utbygging av tre sider Passiv lufting gjennom lufteslisser Bakvegg klargjort for viftefeste Dørhengsling kan velges fritt Plassbesparende, vertikalt sidefeste for 19" utbyggingselementer |
| Materiale | Stålplate Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm |
| Overflate | Pulverlakkert |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kapsling med dør med vindu Sidevegger (1 x fastmontert, 1 x plugget) med lufteslisser Svekkinger for kabelinnføring i tak og bunn Bakvegg plugget, med svekkinger for kabelinnføring og viftefeste 19"-festenivå, 5 HE, horisontal foran og bak, dybdevariabel, nivåavstand 434 – 489 mm Sikkerhetslås 12321 på dør, side- og bakvegg 4 plastføtter, selvklebende |
| Høydeenheter | 5 HE |

Funksjoner

| | |
|--|---|
| Dimensjoner | Bredde: 300 mm Høyde: 540 mm Dybde: 600 mm |
| Montasjehøyde for komponenter | 5 HE |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Belastning | 250 N |
| Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap | 250 N |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 16,188 kg |
| Bruttovekt | 17,04 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 64,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Produktbeskrivelse | DK VerticalBox, kompakt 19" kapsling for små nettverk, med ventilasjonsåpninger for passiv ventilasjon, 5 HE, BxHxD: 300x540x600 mm |

Godkjenninger

Forklaringer

Produsenterklæring