

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.020 FlatBox

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.020 - FlatBox

Kapsling i Flat-Pack-pakke. Optimalt tilgjengelighet og fleksibel bruk som vegg- eller gulvmodell.



Funksjoner

Art.nr	DK 7507.020
Utførelse	med 19"-montasjeramme
Fordeler	Hurtigmontasje uten verktøy Systemutbygging på den åpne 19"-chassis
Materiale	Stålplate Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling i Flat-Pack-pakke 1 veggdel 2 hovedbjelker 2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister 2 sidevegger, låsbar 1 dør med vindu, låsbar, sikkerhetslås 3524 E, dørhengsling kan velges fritt Sammenkoblingselementer for hurtigmontering uten verktøy Jordingssett for systemriktig jording av alle kapslingsdeler 19"-montasjeramme
Høydeenheter	12 HE

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 625 mm Dybde: 400 mm
Montasjehøyde for komponenter	12 HE
Belastning	maks 600 N
Henvisning	Maks. montasjedybde: Dybde - 58 mm til bakvegg Maks. nivåavstand ved to 19"-nivåer: Dybde - 104 mm Dørens åpningsvinkel er maks 210°
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	24,828 kg
Bruttovekt	25,246 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	100,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	DK FlatBox, BHD: 600x625x400 mm, 12 HE, med 482.6 mm (19")-montasjeramme

Godkjenninger

Forklaringer	Produsenterklæring
--------------	--------------------