

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.200 FlatBox

Stat: 07.02.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.200 - FlatBox

Kapsling i Flat-Pack-pakke. Optimalt tilgjengelighet og fleksibel bruk som vegg- eller gulvmodell.



Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Art.nr | DK 7507.200 |
| Utførelse | med 19"-montasjeramme |
| Produktbeskrivelse | Fleksibel i bruk som vegg- eller gulvskap. |
| Fordeler | Hurtigmontasje uten verktøy Systemutbygging på den åpne 19"-chassis |
| Materiale | Stålplate Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm |
| Overflate | Pulverlakkert |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kapsling i Flat-Pack-pakke 1 veggdel 2 hovedbjelker 2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister 2 sidevegger, låsbar 1 dør med vindu, låsbar, sikkerhetslås 3524 E, dørhengsling kan velges fritt Sammenkoblingselementer for hurtigmontering uten verktøy Jordingssett for systemriktig jording av alle kapslingsdeler 19"-montasjeramme |
| Høydeenheter | 15 HE |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Dimensjoner | Bredde: 700 mm Høyde: 758 mm Dybde: 700 mm |
| Montasjhøyde for komponenter | 15 HE |
| Belastning | maks 750 N |
| Henvisning | Maks. montasjedybde: Dybde - 58 mm til bakvegg Maks. nivåavstand ved to 19"-nivåer: Dybde - 104 mm Dørens åpningsvinkel er maks 210° |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 39.9 |
| Bruttovekt | 41.8 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 160 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177551466 |
| E-Number Sweden | E7238406 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

Godkjenninger

| | |
|--------------|--------------------|
| Forklaringer | Produsenterklæring |
|--------------|--------------------|