

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.740

Nivåføtter

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.740 - Nivåføtter for FlatBox, M10 x 20 mm

Nivåføtter, for FlatBox

Funksjoner

Art.nr	DK 7507.740
Produktbeskrivelse	For innskruing i skapbunnen. Nøkkelvidde 17, festegjenge innvendig sekskant 30.
Anvendelsesområder	Bordkapsling Gulvmodell
Virkemåte	For innskruing i skapbunnene
Materiale	Fot: Kunststoff
Farge	Fot: RAL 9005
Levelling low	30 mm
Adjustment tool	Sekskantnøkkel SW 17
Maks. belastning (statisk) per komponent	5 500 N
Dimensjoner	Gjenger: M10 Gjengelengde: 20 mm
Nivelleringsområde	10 - 20 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,128 kg
Bruttovekt	0,131 kg
Tolltariffnummer	39232100
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Nivåføtter, M10x20 mm, for Flatbox,