

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7543.000**

**Jordingsskinne, vertikal**

Stat: 08.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7543.000 - Jordingsskinne, vertikal for VX, VX IT

Med de vedlagte jordlederne kan kabelfangbøylene i patch-panelet jordes nøytralt, jordingsklemmene kan justeres variabelt, strømbelastning av skinnene ca. 200 A.

## Funksjoner

Art.nr	DK 7543.000
Produktbeskrivelse	Montering på 25 mm DIN hullraster til fordelerne eller på 482,6 mm (19")-profilskinner er enkelt. Med de vedlagte jordlederne kan kabelfangbøylene i patch-panelet jordes nøytralt. Jordingsklemmene kan justeres. Strømbelastning til skinnen ca. 200 A.
Leveringsomfang	Jordingsskinne av E-Cu 57 iht. DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 jordingskabler 6 mm <sup>2</sup> , L = 500 mm Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Lengde: 945 mm
Passer for	Kapslingstype: VX VX IT TS Høyde: 1.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,581 kg
Bruttovekt	1,8 kg
Tolltariffnummer	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Produktbeskrivelse	DK jordingsskinne, vertikal, L: 945 mm, for høyde 1200 mm, jordingsledninger: 15x6 mm <sup>2</sup> , L: 500 mm, ledningstilkoblingsklemmer: 16x2,5–16 mm <sup>2</sup>