

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7545.000

Jordingsskinne, vertikal

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7545.000 - Jordingsskinne, vertikal for VX, VX IT

Med de vedlagte jordlederne kan kabelfangbøylene i patch-panelet jordes nøytralt, jordingsklemmene kan justeres variabelt, strømbelastning av skinnene ca. 200 A.

Funksjoner

Art.nr	DK 7545.000
Produktbeskrivelse	Montering på 25 mm DIN hullraster til fordelerne eller på 482,6 mm (19")-profilskinner er enkelt. Med de vedlagte jordlederne kan kabelfangbøylene i patch-panelet jordes nøytralt. Jordingsklemmene kan justeres. Strømbelastning til skinnen ca. 200 A.
Leveringsomfang	Jordingsskinne av E-Cu 57 iht. DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 jordingskabler 6 mm ² , L = 500 mm Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Lengde: 1.345 mm
Passer for	Kapslingstype: VX VX IT TS Høyde: 1.600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,112 kg
Bruttovekt	2,312 kg
Tolltariffnummer	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Produktbeskrivelse	DK jordingsskinne, vertikal, L: 1345 mm, jordingsledninger: 15x6 mm ² , L: 500 mm, ledningstilkoblingsklemmer: 16x2,5–16 mm ²