

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7641.350 Veggskap AX IT

Stat: 06.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7641.350 - Veggskap AX IT med 19"-profilskinner, dybdevariabel

IT-veggkapslinger med høy kapslingsgrad for bruk i industri. Med dybdevariabel 19" profilskinne og flensplate med børstelister for kabelinnføring i bunnen av kapslingen. Inntil IP 66 kapslingsgrad (avhengig av valgt flenseplate)



Funksjoner

Art.nr	AX 7641.350
Utførelse	Veggskap IT med 19"-profilskinner, dybdevariabel
Produktbeskrivelse	IT-veggkapslinger basert på AX, med høy kapslingsgrad, for bruk i industri. Sikker, beskyttet integrering av IT direkte i prosessen i produksjonsanlegget ditt

Funksjoner

Fordeler	<p>Komplett formontert IT-kapsling for umiddelbart feste av 19"-IT-komponenter takket være dybdevariable profilskinner</p> <p>Sveiset kapslingskonstruksjon med lukket skap helt rundt garanterer meget god beskyttelse av utbyggingskomponentene, opptil IP 66</p> <p>Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre</p> <p>Maks. innvendig volum som kan brukes ved ekstremt kompakt konstruksjon</p> <p>Individuell innvendig utbygging</p> <p>Maks. utsparring ved skapbunnen med optimale flenseplater øker størrelsen på rommet for kabelføring med opptil 33 %</p> <p>Enkel kabelinnføring nedenfra via en flenseplate med integrert børstelist</p>
Materiale	Stålplate
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Innvendig oppbygging: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	<p>Formontert IT-kapsling med hengslet dør, tett kapsling</p> <p>Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnatts</p> <p>Flenseplate med børstelist</p> <p>19" profilskinne foran, dybdevariable med 25 mm raster montert på 4 skinner for innvendig utbygging</p> <p>Montasjevinkel</p> <p>C-profilskinne, montert på bakveggen</p>
Høydeenheter	7 HE
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 380 mm Dybde: 350 mm
Innbyggingsdybde	278 mm
Montasjehøyde for komponenter	7 HE
Hengselplassering	kan endres fra høyre til venstre
Antall låser	1
Monteringsmuligheter	<p>Formontert montasjevinkel inkl. C-profilskinne for kabeloppsamling</p> <p>Montasjevinkel for feste av en sentral jordingsskinne</p> <p>Montasjevinkel for montering av en 19"-stikkontaktlist</p>

Funksjoner

Henvisning	Variant med UL-godkjenning kan fås på forespørsel
Grunnmateriale	Stålplate
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås med 3 mm splittlås-låseinnsats Antall låser: 1
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 10 (opptil IP 66 ved forespørsel) Inntil IP 66 (iht. valgt flensplate)
Flensplate	Størrelse: 7 Antall: 1
Antall låser	1
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	17,3 kg
Bruttovekt	17,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	67,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	AX IT wall-mounted IT distributor, 7 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x380x350 mm (AX 1339), Pre-assembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---