

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7643.350

### Veggskap AX IT

Stat: 06.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7643.350 - Veggskap AX IT med 19"-profilskinner, dybdevariabel

IT-veggkapslinger med høy kapslingsgrad for bruk i industri. Med dybdevariabel 19" profilskinne og flensplate med børstelister for kabelinnføring i bunnen av kapslingen. Inntil IP 66 kapslingsgrad (avhengig av valgt flenseplate)



## Funksjoner

Art.nr	AX 7643.350
Utførelse	Veggskap IT med 19"-profilskinner, dybdevariabel
Produktbeskrivelse	IT-veggkapslinger basert på AX, med høy kapslingsgrad, for bruk i industri. Sikker, beskyttet integrering av IT direkte i prosessen i produksjonsanlegget ditt
Fordeler	<ul style="list-style-type: none"><li>Komplett formontert IT-kapsling for umiddelbart feste av 19"-IT-komponenter takket være dybdevariable profilskinner</li><li>Sveiset kapslingskonstruksjon med lukket skap helt rundt garanterer meget god beskyttelse av utbyggingskomponentene, opptil IP 66</li><li>Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre</li><li>Maks. innvendig volum som kan brukes ved ekstremt kompakt konstruksjon</li><li>Individuell innvendig utbygging</li><li>Maks. utsparring ved skapbunnen med optimale flenseplater øker størrelsen på rommet for kabelføring med opptil 33 %</li><li>Enkel kabelinnføring nedenfra via en flenseplate med integrert børstelist</li></ul>
Materiale	Stålplate

# Funksjoner

Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Innvendig oppbygging: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Formontert IT-kapsling med hengslet dør, tett kapsling Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsett Flenseplate med børstelist 19" profilskinne foran, dybdevariable med 25 mm raster montert på 4 skinner for innvendig utbygging Montasjevinkel C-profilskinne, montert på bakveggen
Høydeenheter	12 HE
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 600 mm Dybde: 350 mm
Innbyggingsdybde	278 mm
Montasjehøyde for komponenter	12 HE
Hengselplassering	kan endres fra høyre til venstre
Antall låser	2
Monteringsmuligheter	Formontert montasjevinkel inkl. C-profilskinne for kabeloppsamling Montasjevinkel for feste av en sentral jordingsskinne Montasjevinkel for montering av en 19"-stikkontaktlist
Henvisning	Variant med UL-godkjenning kan fås på forespørsel
Grunnmateriale	Stålplate
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås med 3 mm splittlås-låseinnsett Antall låser: 2
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 10 (opptil IP 66 ved forespørsel) Inntil IP 66 (iht. valgt flensplate)
Flensplate	Størrelse: 7 Antall: 1
Antall låser	2
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	23,3 kg

# Funksjoner

---

Bruttovekt	23,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	89,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	AX IT Veggmontert Fors skap med 19"-profilskinner, 12 U, BxHxD: 600 x 600 x 350 mm

# Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---