

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7645.000 Veggskap AE

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7645.000 - Veggskap AE med 19"-profilskinner, dybdevariabel

Veggskap for små nettverk med fast 19"-montasjenivå og flensplate med børsteliste for å føre kablet i bunnen. Kapslingsklasse IP 55.

Funksjoner

Art.nr	DK 7645.000
Produktbeskrivelse	Veggskap for små nettverk med høy kapslingsklasse.
Materiale	Skap: Stålplate
Overflate	Kapsling: pulverlakkert Profilskinner: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapslinger med hengslet dør Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsett 1 flensplate med børsteliste for kabelinnføring i skapbunnen Profilskinner, 19" (482,6 mm), trinnløs dybdejustering C-profilskinne, for kabeloppsamling på bakveggen Platevinkel med mulighet for montering av en jordingsskinne eller en stikkontaktliste
Høydeenheter	16 HE
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 760 mm Dybde: 350 mm
Innbyggingsdybde	310 mm
Montasjehøyde for komponenter	16 HE
Hengselplassering	kan endres fra høyre til venstre
Antall låser	2
Grunnmateriale	Stålplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Inntil IP 66 (iht. valgt flensplate)

Funksjoner

Flensplate	Størrelse: 5 Antall: 1
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	29,7 kg
Bruttovekt	30,1 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	DK Veggskap AE, BHD:600x760x350 mm, 16 HE, AE 1376

Godkjenninger

Godkjenninger	TÜV VDE
---------------	------------