



# AX 7646.400 - Veggskap AX IT med 19"-profilskinner, dybdevariabel

IT-veggkapslinger med høy kapslingsgrad for bruk i industri. Med dybdevariabel 19" profilskinne og flensplate med børstelister for kabelinnføring i bunnen av kapslingen. Inntil IP 66 kapslingsgrad (avhengig av valgt flenseplate)



## Funksjoner

Art.nr	AX 7646.400
Utførelse	Veggskap IT med 19"-profilskinner, dybdevariabel
Produktbeskrivelse	IT-veggkapslinger basert på AX, med høy kapslingsgrad, for bruk i industri. Sikker, beskyttet integrering av IT direkte i prosessen i produksjonsanlegget ditt

# Funksjoner

Fordeler	Komplett formontert IT-kapsling for umiddelbart feste av 19"-IT-komponenter takket være dybdevariable profilskinner Sveiset kapslingskonstruksjon med lukket skap helt rundt garanterer meget god beskyttelse av utbyggingskomponentene, opptil IP 66 Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Maks. innvendig volum som kan brukes ved ekstremt kompakt konstruksjon Individuell innvendig utbygging Maks. utsparring ved skapbunnen med optimale flenseplater øker størrelsen på rommet for kabelføring med opptil 33 % Enkel kabelinnføring nedenfra via en flenseplate med integrert børstelist
Materiale	Stålplate
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Innvendig oppbygging: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Formontert IT-kapsling med hengslet dør, tett kapsling Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnatts Flenseplate med børstelist 19" profilskinne foran, dybdevariable med 25 mm raster montert på 4 skinner for innvendig utbygging Montasjevinkel C-profilskinne, montert på bakveggen
Høydeenheter	15 HE
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 800 mm Dybde: 400 mm
Innbyggingsdybde	316 mm
Montasjehøyde for komponenter	15 HE
Hengselplassering	kan endres fra høyre til venstre
Antall låser	2
Monteringsmuligheter	Formontert montasjevinkel inkl. C-profilskinne for kabeloppsamling Montasjevinkel for feste av en sentral jordingsskinne Montasjevinkel for montering av en 19"-stikkontaktlist

# Funksjoner

Henvisning	Variant med UL-godkjenning kan fås på forespørsel
Grunnmateriale	Stålplate
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås med 3 mm splittlås-låseinnsats Antall låser: 2
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 10 (opptil IP 66 ved forespørsel) Inntil IP 66 (iht. valgt flensplate)
Flensplate	Størrelse: 7 Antall: 1
Antall låser	2
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	32,3 kg
Bruttovekt	32,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	123,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x800x400 mm (AX 1059), Pre-assembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction

# Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---