

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000 19"-profilskiner

Stat: 07.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - 19"-profilskinner for DK PS, CS New Basic-skap

For montering av 19"-komponenter i nettverks- og serverracker og i utendørskapslinger CS New Basic

Funksjoner

Art.nr	DK 7688.000
Produktbeskrivelse	For montering av 19"-komponenter i nettverks- og serverskap DK PS og i utendørskapslinger CS New Basic-kapslinger. Profilsjennene er justerbare i dybden i 25 mm-rasteren. For å montere profilsjennene, trenger man en montasjevinkel.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festetilbehør
Høydeenheter	24 HE
Monatsjemål	Installation depth for components: 482,6 mm Montasjebredde for komponenter: 19"
Passer for	Kapslingstype: CS basisskap DK PS Høyde: = 1.200 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettvekt	2,494 kg
Bruttvekt	2,693 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funksjoner

Produktbeskrivelse

DK 482.6 mm (19")-profilskinner, 24 HE, for H: 1200 mm