


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**EL 7705.235**

**Flensplate for metriske nipler**

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 7705.235 - Flensplate for metriske nipler for EL

Kantet flenseplate med innskummet pakning og forhåndspregede, utbrytbare utsparinger for metriske kabelnipler.

## Funksjoner

Art.nr	EL 7705.235
Produktbeskrivelse	Kantet flenseplate med innskummet pakning og forhåndspregede, utbrytbare utsparinger for metriske kabelnipler M12, M20, M25, M32, M40.
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Farge	RAL 7035
Antall metriske svekkinger	4 x M12 8 x M20 6 x M25 1 x M32 1 x M40
Dimensjoner	Bredde: 599 mm Dybde: 133,5 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,55 kg
Bruttovekt	1,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	EL Flenseplate for metriske kabelnipler, BxD: 599x133,5 mm, for EL