

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.135

Veggskap EL, 3-delt

Stat: 18.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.135 - Veggskap EL, 3-delt med montasjeskinner og profilskinner, dybdevariabel

Veggskap 3-delt, forhåndsmontert med: Flensplate lukket, oppe og nede, montasjeskinner, C-profilskinne, veggfesteholder Kapslingsklasse IP 55.

Funksjoner

Art.nr	DK 7709.135
Utførelse	Veggskap IT med montasjeskinner og profilskinner, dybdevariabel
Produktbeskrivelse	Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel.
Materiale	Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Vegg- og svingdel: RAL 7035 Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang	Veggdel med flenseplate lukket, oppe og nede, to loddrette montasjeskinner og C-profilskinne, vannrett, for kabeloppsamling Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, trinnløst dybdevariabel 4 veggfesteholder 10 mm Designdør med vindu 1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5 Mini-komforthåndtak for låsinnsatser Sikkerhetslås 3524 E
Høydeenheter	9 HE
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 478 mm Dybde: 473 mm
Innbyggingsdybde	420 mm

Funksjoner

Lysåpning dimensjoner	Lysåpning bredde: 502 mm Lysåpning høyde: 415 mm
Dybde svingdel	316 mm
Dybde til veggdelen	135 mm
IK-kode	IK08
Belastning svingdel (statisk)	450 N
Grunnmateriale	Stålplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	29,45 kg
Bruttovekt	31 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Produktbeskrivelse	DK Veggskap, 3-delt, BHD: 600x478x473 mm, 9 HE, med montasjeskinner, og profilskinner, dybdevariabel

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------