

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7721.535

Veggskap EL, 3-delt

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7721.535 - Veggskap EL, 3-delt formontert med profilskinner, dybdevariabel

Veggskap 3-delt, forhåndsmontert med: Flensplate lukket, oppe, med børsteinnsats nede, montasjeskinner, C-profilskinne, utgangsfiler, jordingsskinne, veggfesteholder

Funksjoner

Art.nr	DK 7721.535
Utførelse	Veggskap IT formontert med profilskinner, dybdevariabel
Produktbeskrivelse	Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel.
Materiale	Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Vegg- og svingdel: RAL 7035 Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang	Veggdel med flensplate lukket oppe og børsteliste nede, to montasjeskinner, loddrett og C-profilskinne, horisontal, for kabeloppsamling Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme, to 19"-profilskinner, foran, trinnløst dybdevariabel og utgangsfiler på venstre og høyre side Jordingsskinne med stjernepunktformet jording Designdør med vindu 1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5 Veggfesteholder 10 mm, forsterket Komforthåndtak for låsinnsatser og 2-punktlås Sikkerhetslås 3524 E
Høydeenheter	21 HE
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.012 mm Dybde: 673 mm

Funksjoner

Innbyggingsdybde	620 mm
Lysåpning dimensjoner	Lysåpning bredde: 502 mm Lysåpning høyde: 949 mm
Dybde svingdel	516 mm
Dybde til veggdelen	135 mm
IK-kode	IK08
Belastning svingdel (statisk)	750 N
Grunnmateriale	Stålplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54 i forbindelse med flenseplate lukket oppe og nede
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	57 kg
Bruttovekt	59 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Produktbeskrivelse	DK veggkapsling, 3-delt, BHD: 600x1021x673 mm, 21 HE, forhåndsmontert, IP 54 med lukket flensplate oppe og nede

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------