


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.202

Dør med vindu, ventilert

Stat: 22.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.202 - Dør med vindu, ventilert for TS, TS IT, VX SE

For å bytte eksisterende dører. Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E.

Funksjoner

Art.nr	DK 7824.202
Produktbeskrivelse	Tosidig perforert flate med luftinntaksåpning > 78% for optimal luftgjennomstrømning.
Materiale	Dør: Stålplate Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Dør med vindu, ventilert Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E 180°-hengsler (4 stk.) Inkl. festemateriell
Montasjetips	For TS skaprekker med stålplatedører kan kun 180°-hengslet 7824.520 brukes.
Passer for	Kapslingstype: TS TS IT SE Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	24.89
Bruttovekt	26.2
Tolltariffnummer	94039910
EAN	4028177236127
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204