


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.282

Stålplatedør med vindu, delt vertikalt

Stat: 05.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.282 - Stålplatedør med vindu, delt vertikalt for TS 8

For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.

Funksjoner

Art.nr	DK 7824.282
Produktbeskrivelse	Med vindu, 4-punkt sylindrelås og komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E. Den delte utførelsen muliggjør romoptimal oppstilling av skapene og samtidig best mulig tilgang takket være liten avstand mellom de enkelte skaprekkene. Maks. døråpningsvinkel takket være allerede integrerte 180°-hengsler.
Materiale	Rammer: Stålplate Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	Høyde 2200 mm kan ikke kombineres med svingramme 45 HE.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Passer for	Kapslingstype: TS 8 Bredde: 800 mm Høyde: 2.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	37,6 kg
Bruttovekt	37,6 kg
Tolltariffnummer	94039910
ECLASS 8.0	27182204