

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.360

Stålplatedør, delt vertikalt, ventilert

Stat: 04.03.2026 (Kilde: [Rittal.no](#))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.360 - Stålplatedør, delt vertikalt, ventilert for DK-TS

For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.

Funksjoner

Art.nr	DK 7824.360
Produktbeskrivelse	Med 130°-hengsler og sylindrlås inkl. komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås nr. 3524 E. Med den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres. Dørperforeringen på den store flaten til de ventilerte variantene støtter i tillegg klimatiseringen av komponentene. Perforert flate med luftinngangsåpning > 78 %.
Materiale	Stålplate
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
Passer for	Kapslingstype: DK-TS Bredde: 600 mm Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	22,6 kg
Bruttovekt	23,2 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27182204