


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7825.380

# Bunnplate-moduler, ventilert

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.380 - Bunnplate-moduler, ventilert for TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bunnplatemoduler, ventilert for TS, TS IT, SE for bruk i bunnrammen i nettverksskapene. Brukes ved å sette inn en bunnplate med samme dybde.

## Funksjoner

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Art.nr                         | DK 7825.380  |
| Produktbeskrivelse             | Stor hullandel for passiv skapventilasjon.   |
| Materiale                      | Stålplate  |
| Overflate                      | Forsinket  |
| Leveringsomfang                | Inkl. filtermatte og borrelås  |
| Henvisning                     | Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.                    |
| Dimensjoner                    | Dybde: 237,5 mm  |
| Passer for                     | Kapslingstype: TS<br>TS IT<br>SE<br>TX CableNet<br>Bredde: 800 mm  |
| Pakkeenhet                     | 1 stk.   |
| Nettovekt                      | 1,95 kg  |
| Bruttovekt                     | 2,26 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 8,2 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer               | 94039910   |
| ETIM 9                         | EC002620   |
| ECLASS 8.0                     | 27189261   |

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

DK bunnplatemodul, ventilert, dybde: 237,5 mm, for skapbredde: 800 mm, for TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplate, galvanisert