

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.380**

**Bunnplate-moduler, ventilert**

Stat: 26.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.380 - Bunnplate-moduler, ventilert for TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bunnplatemoduler, ventilert for TS, TS IT, SE for bruk i bunnrammen i nettverksskapene. Brukes ved å sette inn en bunnplate med samme dybde.

## Funksjoner

Art.nr	DK 7825.380
Produktbeskrivelse	Stor hullandel for passiv skapventilasjon.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. filtermatte og borrelås
Henvisning	Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
Dimensjoner	Dybde: 237,5 mm
Passer for	Kapslingstype: TS TS IT SE TX CableNet Bredde: 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,95 kg
Bruttovekt	2,26 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

DK bunnplatemodul, ventilert, dybde: 237,5 mm, for skapbredde: 800 mm, for TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplate, galvanisert