

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.381**

# Bunnplate-moduler for kabelinnføring

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.381 - Bunnplate-moduler for kabelinnføring for TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bunnplatemoduler for kabelinnføring for TS, TS IT, SE, for bruk i bunnrammen i nettverksskapene. Brukes ved å sette inn en bunnplate med samme dybde.

## Funksjoner

Art.nr	DK 7825.381
Produktbeskrivelse	For enkel, tett kabelinnføring.
Materiale	Modulplate: Stålplate Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
Overflate	Forsinket
Henvisning	Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
Dimensjoner	Dybde: 237,5 mm
Passer for	Kapslingstype: TS IT TS VX SE TX CableNet Bredde: 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,75 kg
Bruttovekt	1,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

DK bunnplatemodul, for kabelinnføring med børste, dybde: 237,5 mm, for skapbredde: 800 mm, for TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplate, galvanisert