

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.386

**Bunnplatemoduler, ventilert, med
luftmengderegulator**

Stat: 07.12.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.386 - Bunnplatemoduler, ventilert, med luftmengderegulator for DK-TS

Bunnplatemoduler, ventilert med luftmengderegulator muliggjør kontrollert luftføring ut fra den doble bunnen til innbyggingskomponentene.



Funksjoner

Art.nr	DK 7825.386
Produktbeskrivelse	Muliggjør kontrollert luftføring ut fra den doble bunnen til innbyggingskomponentene. Individuelt innstillbare lameller gjør det mulig å regulere luftinngangsåpningen mellom 10 % og 80 % fri flate. Hvis det bakre rommet i skapet er inndelt ved hjelp av bunnplater, kan nødvendig luftvolumstrøm reguleres individuelt for å tilpasse fordelingen av luftstrømmen i dobbeltbunnen til kravene som stilles. Bunnplate-modulen kan kombineres med alle bunnplatene slik man måtte ønske. Bunnplate-modul inkl. kontakterende festeskruer, ekstra montering av jordkabel er ikke nødvendig.
Materiale	Stålplate
Leveringsomfang	Bunnplate-moduler, ventilert Filtermatte Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: TS 8 Bredde: 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3.01
Bruttovekt	3.21

Funksjoner

Tolltariffnummer	94039910
EAN	4028177551145
ECLASS 8.0	27189261