

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 7825.387

Bunnmoduler for kabelinnføring

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 7825.387 - Bunnmoduler for kabelinnføring for TS, TS IT, VX SE

Den todelte bunnmodulen har en spesiell kabelinnføring med gjensidig forskjøvede børstelister, som selv ved store kabelmengder sikrer god tetting.



Funksjoner

Art.nr	TS 7825.387
Utførelse	Kabelinnføring med børste, ekstra tett
Produktbeskrivelse	Spesielle børstelister med vekselvis forskjøvet førte børster gir høy grad av beskyttelse ved korrekt kabelinnføring. På grunn av den todelte utførelsen kan bunnmodulen utvides også ved ledninger som allerede er installert.
Materiale	Modulplate: Stålplate Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
Overflate	Modulplate: forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell inkl. klemdeler
Henvisning	Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
Dimensjoner	Dybde: 237,5 mm
Passer for	Kapslingstype: TS TS IT SE Bredde: 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	1,811 kg
Bruttovekt	1,9 kg
Tolltariffnummer	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Bunnplate-moduler, for B: 800 mm, for kabelinnføring, ekstra tett
