


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.388**

# Bunnplate-moduler for kabelinnføring

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.388 - Bunnplate-moduler for kabelinnføring for TS, TS IT, VX SE

Bunnplatemoduler for kabelinnføring for DK-TS, for bruk i bunnrammen i nettverksskapene. Brukes ved å sette inn en bunnplate med samme dybde.

## Funksjoner

Art.nr	DK 7825.388
Utførelse	Utførelse til kabelinnføringen sideveis med gummiklemmeprofil
Produktbeskrivelse	Tosidig med justerbar åpning og gummiklempprofil. På grunn av den delte utførelsen kan bunnmodulen utvides også ved ledninger som allerede er installert.
Materiale	Stålplate Pakning: Polyuretanskum, UL 94-HF1
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell inkl. klemdeler
Henvisning	Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
Dimensjoner	Dybde: 237,5 mm
Passer for	Kapslingstype: TS IT Bredde: 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,42 kg
Bruttovekt	2,62 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Bunnplate-moduler, for B: 800 mm, for kabelinnføring sideveis