


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.024

Dybdestag som montasjesett

Stat: 23.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.024 - Dybdestag som montasjesett for profilskinner, 19" (482,6 mm), montasjemål 23" og 24"

For profilskinner, 19" (482,6 mm), ved bruk i 800 mm brede skap oppnås montasjeavstandene 23" og 24", valgfritt bøyde eller L-formede, 19" (482,6 mm) profilskinner kan brukes.

Funksjoner

Art.nr	DK 7827.024
Utførelse	Montasjemål 24"
Produktbeskrivelse	Montering i skapbredde 800 mm: Ved montering av dybdestagene i 800 mm brede skap oppnås montasjeavstandene 23" og 24". Alternativt kan bøyde eller L-formede, 19" profilskinner benyttes.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Passer for	Bredde: 800 mm Dybde: 1.000 mm
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Pakkeenhet	4 stk.
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177243705
ECLASS 8.0	27189261