

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.120

Profilskinner, 19" (482,6 mm)

Stat: 17.11.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.120 - Profilskinner, 19" (482,6 mm) for TS, CS Toptec

Profilskinner med bøyd utførelse. Alternativt kan profilskinner leveres som L-vinkel.

Funksjoner

Art.nr	DK 7827.120
Utførelse	Multivinklet
Fordeler	Integrerte HE-markeringer i fronten letter den systematiske oppbyggingen innenfor 19" (482,6 mm)
Tekniske data	Integrert 19" (482,6 mm)-hull (EIA-standard) Runde og firkantede hull i sidene Kromatisert for ledende forbindelse mellom 19" (482,6 mm)-komponentene
Materiale	Stålplate, 2 mm
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter	24 HE
Henvisning	Med profilskinnene kan montasjemålene 21", 23" og 24" realiseres. Velg glideskinner som passer den enkelte 19"-nivåavstanden. For en kombinasjon med de L-formede profilskinnene er det nødvendig å bruke montasjeadapteren for L-formede profilskinner.
Passer for	Kapslingstype: TS 8 CS Toptec Høyde: 1.200 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	3.45
Bruttovekt	3.64
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177234857

Funksjoner

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------