

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.181

Profilskinner, 19" (482,6 mm)

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.181 - Profilskiner, 19" (482,6 mm) for TS

L-formede profilskiner, også for feste av monteringssett for serversystemer.

Funksjoner

| | |
|------------------|--|
| Art.nr | DK 7827.181 |
| Utførelse | L-vinkel |
| Fordeler | Integrerte HE-markeringer i fronten letter den systematiske oppbyggingen innenfor 19" (482,6 mm) L-formede profilskiner er beregnet for montasjesett for serversystemer Egnet for 19" delvis utbygging |
| Tekniske data | Integrert 19" (482,6 mm)-hull (EIA-standard) Runde og firkantede hull i sidene Kromatisert for ledende forbindelse mellom 19" (482,6 mm)-komponentene |
| Materiale | Stålplate, 2 mm |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell |
| Høydeenheter | 38 HE |
| Henvisning | Velg glideskiner som passer den enkelte 19"-nivåavstanden. For en kombinasjon med de L-formede profilskinene er det nødvendig å bruke montasjeadapteren for L-formede profilskiner. |
| Passer for | Kapslingstype: TS Høyde: 1.800 mm |
| Pakkeenhet | 2 stk. |
| Nettovekt | 4,122 kg |
| Bruttovekt | 4,3 kg |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Funksjoner

Produktbeskrivelse

DK-TS Profilskiner, 482.6 mm (19"), L-formede profilskiner, for H:
1800 mm, 38 HE