



DK 7827.201

Profilskinner, 19" (482,6 mm)

Stat: 09.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.201 - Profilskiner, 19" (482,6 mm) for TS

L-formede profilskiner, også for feste av monteringssett for serversystemer.

Funksjoner

Art.nr	DK 7827.201
Utførelse	L-vinkel
Fordeler	Integrerte HE-markeringer i fronten letter den systematiske oppbyggingen innenfor 19" (482,6 mm) L-formede profilskiner er beregnet for montasjesett for serversystemer Egnet for 19" delvis utbygging
Tekniske data	Integrert 19" (482,6 mm)-hull (EIA-standard) Runde og firkantede hull i sidene Kromatisert for ledende forbindelse mellom 19" (482,6 mm)-komponentene
Materiale	Stålplate, 2 mm
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Høydeenheter	42 HE
Henvisning	Velg glideskiner som passer den enkelte 19"-nivåavstanden. For en kombinasjon med de L-formede profilskinene er det nødvendig å bruke montasjeadapteren for L-formede profilskiner.
Passer for	Kapslingstype: TS Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	4,642 kg
Bruttovekt	4,842 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funksjoner

Produktbeskrivelse

DK-TS Profilskiner, 482.6 mm (19"), L-formede profilskiner, for H:
2000 mm, 42 HE