

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.221

## Profilskinner, 19" (482,6 mm)

Stat: 06.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.221 - Profilskiner, 19" (482,6 mm) for TS

L-formede profilskiner, også for feste av monteringssett for serversystemer.

## Funksjoner

Art.nr	DK 7827.221
Utførelse	L-vinkel
Fordeler	Integrerte HE-markeringer i fronten letter den systematiske oppbyggingen innenfor 19" (482,6 mm) L-formede profilskiner er beregnet for montasjesett for serversystemer Egnet for 19" delvis utbygging
Tekniske data	Integrert 19" (482,6 mm)-hull (EIA-standard) Runde og firkantede hull i sidene Kromatisert for ledende forbindelse mellom 19" (482,6 mm)-komponentene
Materiale	Stålplate, 2 mm
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Høydeenheter	47 HE
Henvisning	Velg glideskiner som passer den enkelte 19"-nivåavstanden. For en kombinasjon med de L-formede profilskinene er det nødvendig å bruke montasjeadapteren for L-formede profilskiner.
Passer for	Kapslingstype: TS Høyde: 2.200 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	4,958 kg
Bruttovekt	5,218 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

DK-TS Profilskiner, 482.6 mm (19"), L-formede profilskiner, for H:  
2200 mm, 47 HE