

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.320 Kabelkanal

Stat: 05.04.2026 (Klde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.320 - Kabelkanal for TS/TE

For kabelføring i spesielt høy pakketetthet.



## Funksjoner

Art.nr	DK 7827.320
Produktbeskrivelse	<p>For kablegging i spesielt høy pakketetthet (High Density nettverksknutepunkt), i området til fiberoptisk eller kobberkabelnett. Stor kapasitet. Ulike muligheter for kabelføring, kabeloppsamling, kanalisering og tverrkabling gir forutsetninger for maksimal porttetthet på minimalt med plass. Den enkelte HE-baserte kabelføringen gjør at man kan gi avkall på ekstra kabelføring via rangeringsfelt innenfor fordelernivået og utstyre hver HE med tilkoblingspunkter. Økning av porttettheten på inntil 50 %.</p> <p>Kanalavdekningen som er hengslet på to sider og avtakbar gir alltid enkelt tilgang. Kabelstrengene blir holdt tilbake av avtakbare tverrfester og sikres mot at de faller ut. Montering kan skje både sideveis på montasjeskinner og på profilsleddene og monteringsrammen til 19"-fordelernivået. Feste av to kanaler rygg mot rygg er også mulig.</p>
Materiale	<p>Kabelkanal: Stålplate, lakkert</p> <p>Kabelføringselementer: Plast</p> <p>Frontpanel: aluminium, lakkert</p>
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	<p>Inkl. hengslet frontpanel</p> <p>Inkl. festemateriell</p>

# Funksjoner

Henvisning	Når kanalen brukes i forbindelse med 19"-montasjerammen og TS, er ikke det innvendige montasjenivået rundt kabelkanalen tilgjengelig. Innenfor kanalen kan det i tillegg festes kabelholdere for feste av kabelreserver og for systemriktig kabelstyring.
Dimensjoner	Bredde: 95 mm Dybde: 235 mm
Høydeenheter	42 HE
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	8,137 kg
Bruttovekt	8,565 kg
Tolltariffnummer	73269098
ECLASS 8.0	27400604