

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.480 Monteringsvinkel TS

Stat: 04.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.480 - Monteringsvinkel TS for L-formede profils Skinner i TS, 19" (482,6 mm)

For optimalt frirom på siden ved kabelføring, dybdevariabelt feste med avlange festehull er mulig.

Funksjoner

Art.nr	DK 7827.480
Utførelse	Montasjeposisjon midt på
Produktbeskrivelse	Montasjevinklene fastskrues i skapbredden på kapslingsrammen. Profilskinnen festes oppe og nede på vinkelen. For delvis utbygging av skap kan montasjevinkelen festes på TS systemchassisen 17 x 73 mm, på det utvendige montasjenivået til skaprammen.
Fordeler	Vinkelen sørger for optimalt frirom ved kabelføring Dybdevariabelt feste med avlange festehull er mulig Egnet for 19" delvis utbygging
Anvendelsesområder	For ettermontering av eksisterende TS-anvendelser
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: TS Bredde: 800 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	3,38 kg
Bruttovekt	3,6 kg
Tolltariffnummer	73182900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	DK-TS Monteringsvinkel, for L-formede profils Skinner i TS, 482.6 mm (19"), for B: 800 mm