


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.550

Montasjesett TS, variabelt i bredden

Stat: 07.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.550 - Montasjesett TS, variabelt i bredden 19" (482,6 mm) i TS

Universal-dybdestag hvor både L-formede og bøyde profilskinner kan monteres variabelt i dybden og bredden.



Funksjoner

Art.nr	DK 7827.550
Produktbeskrivelse	Universal-dybdestag hvor både L-formede og bøyde profilskinner kan monteres variabelt i dybden og bredden. Montasjesett for alle breddemål: tommebaserte monteringsmål 19"/21"/23"/24", metriske monteringsmål 18/20 SU
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: TS 8 Dybde: 800 mm
Belastning	200 kg statisk last per nivå
Pakkeenhet	1 sett
Nettovekt	2.025
Bruttovekt	2.125
Tolltariffnummer	73182900
EAN	4028177616035
ECLASS 8.0	27189234