

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.554 Montasjeramme 54 HE

Stat: 07.12.2025 Kilde: [rittal.no](#)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - Montasjeramme 54 HE for TS 8

For montering på siden av 19"-nivå med 42 HE utnyttbar montasjeplate og for ekstra integrering av flere 12 HE, som kan monteres vertikalt på siden.

Funksjoner

Art.nr	DK 7827.554
Produktbeskrivelse	For montering på siden av 19"-nivå med 42 HE utnyttbar montasjeplate og for ekstra integrering av flere 12 HE, som kan monteres vertikalt på siden. Den ekstra utvidelsen på siden deles opp i 3 montasjenivåer som er organisert over hverandre med 4 HE flate. Montasjerammen kan integreres både på for- og baksiden.
Materiale	Stålplate
Overflate	Montasjevinkel (forsinket) Sidepanel: lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. 12 U montasjepanel på siden
Høydeenheter	54 HE
Monatsjemål	Installation depth for components: 482,6 mm Montasjebredde for komponenter: 19"
Additional vertical installation space U	12 HE
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Passer for	Kapslingstype: TS 8 Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet	1 sett
Nettvekt	8
Bruttvekt	9
Tolltariffnummer	94039910
EAN	4028177302594

Funksjoner

ECLASS 8.0

27189261